

# Kits de ventana para áreas peligrosas, EXWK

Los kits de ventana para áreas peligrosas se diseñaron para usarse en gabinetes con más seguridad (Ex e) en áreas peligrosas ATEX o IECEx zona 1 o 2. Estos kits de ventana aseguran un sello impermeable, contra el polvo, contra el aceite. Diseñadas para usar como visores, estos kits de ventana son ideales para ver los componentes internos del gabinete. Las ventanas se instalan fácilmente con un corte en el gabinete y conectando la ventana y el marco con los herrajes de montaje incluidos.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente reconocido por UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 3R; Archivo N.º E61997

Adecuados para el uso en gabinetes con mayor seguridad para ensambles de ZONA 1 o ZONA 2

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Sira 13ATEX3315U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx

IECEx SIR 13.0123U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



## CARACTERÍSTICAS

Sello seguro con junta de silicona para proteger contra la penetración de agua y polvo en aplicaciones a altas temperaturas.

Permiten ver los componentes mediante un cristal de seguridad templado de 25 pulgadas (6 mm).

Fácil instalación en los cortes de gabinete con los herrajes del marco de la ventana

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Cepillado  
**Material:** Acero inoxidable 316L

| Table 1/1          |                    |         |                      |              |
|--------------------|--------------------|---------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Tamaño de mecanizado | Envío rápido |
| EXWK715SS6         | 27025              | 1.98mm  | 424 x 221mm          | No           |
| EXWK720SS6         | 27027              | 1.98mm  | 221 x 551mm          | No           |
| EXWK53SS6          | 27021              | 1.98mm  | 170 x 119mm          | No           |
| EXWK711SS6         | 27023              | 1.98mm  | 221 x 322mm          | No           |
| EXWK2919SS6        | 27033              | 1.98mm  | 780 x 526mm          | No           |
| EXWK724SS6         | 27031              | 1.98mm  | 221 x 653mm          | No           |
| EXWK2315SS6        | 27028              | 1.98mm  | 627 x 424mm          | No           |
| EXWK95SS6          | 27022              | 1.98mm  | 272 x 183mm          | No           |
| EXWK729SS6         | 27032              | 1.98mm  | 221 x 780mm          | No           |
| EXWK1711SS6        | 27026              | 1.98mm  | 475 x 322mm          | No           |
| EXWK138SS6         | 27024              | 1.98mm  | 373 x 246mm          | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.