

Rack de marco abierto de 2 postes



Diseñados para su uso en centros de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones, los racks de marco abierto de 2 postes satisfacen los requisitos funcionales básicos para la estructuración de cables. Los racks están disponibles en anchos de columna de 3 pulg. o 6 pulg.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

CARACTERÍSTICAS

Rango de alturas de 4 pies a 9 pies (24U a 58U) para cumplir con los requisitos de capacidad; los paquetes de rack de 19 pulgadas tienen 7 pies de altura

Los rieles laterales tienen perforaciones en ambos lados, con roscas de 12-24 UNC para una rápida instalación.

El patrón de orificios de montaje vertical EIA Universal de 5/8pulgadas - 5/8pulgadas - 1/2 pulgadas coincide con los estándares de la industria.

Las marcas RU en la parte delantera y trasera de los verticales facilitan el montaje del equipo.

Se empaqueta sin ensamblar en cajas individuales; se suministran los herrajes de montaje para un almacenamiento e instalación adecuados.

Prácticos paquetes de gestor de cableado y racks que se ofrecen con uno o dos gestores de cableado de 6 pulgadas; incluye una cubierta articulada de una sola pieza.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
EDR19FM24U	21599	1219mm	514mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM38U	21609	1829mm	514mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM45U	21619	2134mm	514mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM45U6	25324	2134mm	515mm	457mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM45UCM 1	14643	2134mm	699mm	457mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM45UCM 2	14644	2134mm	883mm	457mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM51U	21629	2438mm	514mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM51U6	25325	2438mm	515mm	457mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR19FM58U	35309	2743mm	514mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR23FM24U	21649	1219mm	616mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR23FM38U	21659	1829mm	616mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR23FM45U	21669	2134mm	616mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EDR23FM51U	21679	2438mm	616mm	381mm	Aluminio	Polvo recubierto
EVR19FM45U	22019	2134mm	514mm	381mm	Aluminio	Molino
EVR19FM51U	22029	2438mm	514mm	381mm	Aluminio	Molino
EVR19FM58U	35319	2743mm	514mm	381mm	Aluminio	Molino
EVR23FM45U	22039	2134mm	616mm	381mm	Aluminio	Molino
EVR23FM51U	22049	2438mm	616mm	381mm	Aluminio	Molino

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
EW19FM45U	36108	2134mm	514mm	381mm	Aluminio	Molino

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE