

Paneles para caja de conexiones



Use estos paneles en las cajas de conexiones. Disponible en varios materiales para cumplir con los requisitos de la aplicación. Los paneles de acero inoxidable y aluminio están protegidos por un lado con una película de plástico.

CARACTERÍSTICAS

El hardware de montaje de panel se suministra con todos los gabinetes que aceptan estos paneles.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
A10P8AL	55650	222mm	171mm	Aluminio	Anodizado	
A10P10AL	17381	171mm	174mm	Aluminio	Anodizado	
A12P10AL	55660	273mm	222mm	Aluminio	Anodizado	
A14P12AL	55670	324mm	273mm	Aluminio	Anodizado	
A16P14AL	55680	375mm	327mm	Aluminio	Anodizado	
A18P16AL	58500	425mm	377mm	Aluminio	Anodizado	
A20P16JAL	32876	476mm	377mm	Aluminio	Anodizado	
A6P4AL	55620	124mm	73mm	Aluminio	Anodizado	
A6P6AL	55630	124mm	123mm	Aluminio	Anodizado	
A8P6AL	55640	171mm	123mm	Aluminio	Anodizado	
A8P8AL	17378	222mm	225mm	Aluminio	Anodizado	
A4P4G	21494	73mm	73mm	Acero suave	Galvanizado	
A6P4	54750	124mm	73mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A6P4G	26049	124mm	73mm	Acero suave	Galvanizado	
A6P4SS	55550	124mm	73mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A6P6SS	55560	124mm	123mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A6P6	54760	124mm	123mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A6P6G	26059	124mm	123mm	Acero suave	Galvanizado	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
A8P6	54770	171mm	123mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A8P6SS	55570	171mm	123mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A9P6G	21495	187mm	117mm	Acero suave	Galvanizado	
A7P7G	23796	149mm	149mm	Acero suave	Galvanizado	
A8P6G	26069	171mm	123mm	Acero suave	Galvanizado	
A8P8	54820	171mm	174mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A8P8G	17447	171mm	174mm	Acero suave	Galvanizado	
A12P6	54950	273mm	123mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A12P6G	15142	273mm	123mm	Acero suave	Galvanizado	
A10P8	54780	222mm	174mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A10P8SS	55580	222mm	171mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A10P8G	26079	222mm	174mm	Acero suave	Galvanizado	
A10P10	54830	222mm	225mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A10P10G	15141	222mm	225mm	Acero suave	Galvanizado	
A12P10	54790	273mm	225mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A14P8	54000	324mm	174mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A14P8G	15143	324mm	174mm	Acero suave	Galvanizado	
A12P10G	26089	273mm	225mm	Acero suave	Galvanizado	
A12P10SS	55590	273mm	222mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A12P12G	15312	273mm	276mm	Acero suave	Galvanizado	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
A12P12	54840	273mm	276mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A12P12SS	55490	273mm	273mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A14P12	54800	324mm	276mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A14P12G	26099	324mm	276mm	Acero suave	Galvanizado	
A14P12SS	55600	324mm	273mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A16P10	54270	375mm	225mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A16P10G	15145	375mm	225mm	Acero suave	Galvanizado	
A16P14	54810	375mm	327mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A16P14G	26109	375mm	327mm	Acero suave	Galvanizado	
A16P14SS	55610	375mm	327mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A18P16	58480	425mm	377mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A18P16G	26119	425mm	377mm	Acero suave	Galvanizado	
A18P16SS	58490	425mm	377mm	Acero inoxidable 304	Cepillado #3	
A20P16J	32875	476mm	377mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.