

Base de pedestal ProLine G2



Las bases de pedestal ProLine G2 instaladas debajo del gabinete brindan espacio para que los cables entren desde abajo.

CARACTERÍSTICAS

Cuatro paneles de acceso para opciones de gestión de cableado en la base del gabinete

Soportes de esquina de aluminio fundido robustos para un rendimiento superior bajo carga

Los bloques de esquina pueden instalarse en la base del marco independiente de las placas de recubrimiento, permitiendo que las placas de cubierta se adjunten después de la integración y justo antes del envío.

Apilable hasta 400 mm de altura usando el kit de estiba de base de pedestal (no incluido)

100 mm u opciones de 200 mm

Para mantener una clasificación ambiental Tipo NEMA 12 la placa de montaje también debe usarse en la base del gabinete.

Herrajes de instalación incluidos

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Color: Jet Black
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 9005

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Envío rápido
P2BP1104	31066	100mm	999mm	364mm	Acero suave	No
P2BP1105	31067	100mm	999mm	464mm	Acero suave	No
P2BP1106	31071	100mm	999mm	564mm	Acero suave	No
P2BP1108	31072	100mm	999mm	764mm	Acero suave	No
P2BP1124	31073	100mm	1199mm	364mm	Acero suave	No
P2BP1125	31074	100mm	1199mm	464mm	Acero suave	No
P2BP1126	31075	100mm	1199mm	564mm	Acero suave	No
P2BP1128	31076	100mm	1199mm	764mm	Acero suave	No
P2BP1164	31077	100mm	1599mm	364mm	Acero suave	No
P2BP1165	31078	100mm	1599mm	464mm	Acero suave	No
P2BP1166	31081	100mm	1599mm	564mm	Acero suave	No
P2BP1168	31082	100mm	1599mm	764mm	Acero suave	No
P2BP1184	34072	100mm	1799mm	364mm	Acero suave	No
P2BP1185	31083	100mm	1799mm	464mm	Acero suave	No
P2BP1186	31084	100mm	1799mm	564mm	Acero suave	No
P2BP1188	31085	100mm	1799mm	764mm	Acero suave	No

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Envío rápido
P2BP145	31086	100mm	399mm	464mm	Acero suave	No
P2BP146	31087	100mm	399mm	564mm	Acero suave	No
P2BP164	31088	100mm	599mm	364mm	Acero suave	No
P2BP165	31091	100mm	599mm	464mm	Acero suave	No
P2BP166	31093	100mm	599mm	564mm	Acero suave	No
P2BP168	31094	100mm	599mm	764mm	Acero suave	No
P2BP1810	31095	100mm	799mm	964mm	Acero suave	No
P2BP184	31096	100mm	799mm	364mm	Acero suave	No
P2BP185	31097	100mm	799mm	464mm	Acero suave	No
P2BP186	31101	100mm	799mm	564mm	Acero suave	No
P2BP188	31102	100mm	799mm	764mm	Acero suave	No
P2BP2104	31112	193mm	999mm	364mm	Acero suave	No
P2BP2105	31113	193mm	999mm	464mm	Acero suave	No
P2BP2106	31115	193mm	999mm	564mm	Acero suave	No
P2BP2108	31116	193mm	999mm	764mm	Acero suave	No
P2BP2124	31117	193mm	1199mm	364mm	Acero suave	No
P2BP2125	31118	193mm	1199mm	464mm	Acero suave	No
P2BP2126	31121	193mm	1199mm	564mm	Acero suave	No
P2BP2128	31122	193mm	1199mm	764mm	Acero suave	No
P2BP2164	31123	193mm	1599mm	364mm	Acero suave	No

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Envío rápido
P2BP2165	31124	193mm	1599mm	464mm	Acero suave	No
P2BP2166	31125	193mm	1599mm	564mm	Acero suave	No
P2BP2168	31126	193mm	1599mm	764mm	Acero suave	No
P2BP2184	34067	193mm	1799mm	364mm	Acero suave	No
P2BP2185	31127	193mm	1799mm	464mm	Acero suave	No
P2BP2186	31128	193mm	1799mm	564mm	Acero suave	No
P2BP2188	31131	193mm	1799mm	764mm	Acero suave	No
P2BP245	31132	193mm	399mm	464mm	Acero suave	No
P2BP246	31133	193mm	399mm	564mm	Acero suave	No
P2BP264	31134	193mm	599mm	364mm	Acero suave	No
P2BP265	31135	193mm	599mm	464mm	Acero suave	No
P2BP266	31137	193mm	599mm	564mm	Acero suave	No
P2BP268	31138	193mm	599mm	764mm	Acero suave	No
P2BP2810	31141	193mm	999mm	964mm	Acero suave	No
P2BP284	31142	193mm	799mm	364mm	Acero suave	No
P2BP285	31143	193mm	799mm	464mm	Acero suave	No
P2BP286	31145	193mm	799mm	564mm	Acero suave	No
P2BP288	31146	193mm	799mm	764mm	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.