

# Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS



El espacio adicional habilitado por el zócalo se cierra con estos paneles a fin de limitar el acceso a esta zona.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.

Comentario: puede mejorarse la rigidez de los zócalos combinables usando paneles laterales, aunque los cables no podrán pasar fácilmente a través de ellos; además, para optimizar la rigidez de los zócalos combinables deberán usarse perfiles de combinación de zócalos PCP

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Espesor:</b>         | 1.5mm            |
| <b>Material:</b>        | Acero suave      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7022         |
| <b>Color:</b>           | Umbra Gray       |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| PS1030             | PS1030             | 100mm  | 300mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS1050             | PS1050             | 100mm  | 500mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2050             | PS2050             | 200mm  | 500mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS1040             | PS1040             | 100mm  | 400mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2040             | PS2040             | 200mm  | 400mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS1060             | PS1060             | 100mm  | 600mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2060             | PS2060             | 200mm  | 600mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS1080             | PS1080             | 100mm  | 800mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2080             | PS2080             | 200mm  | 800mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2030             | PS2030             | 200mm  | 300mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS1100             | PS1100             | 100mm  | 999mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| PS2100             | PS2100             | 200mm  | 999mm   | 27mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.