

Soporte de base fija sanitaria Syspend HMI



El soporte de base fija HMI Syspend sanitario proporciona un medio para acoplar un tubo a una pared, al suelo o a una máquina. El método de fijación Syspend-Lok evita que los tubos giren y se salgan de los accesorios y proporciona una conexión hermética.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Tipo 304 pulido

Incluye 4 tornillos de fijación que proporcionan medios para nivelar todo el sistema de suspensión.

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

Cubierta de soporte base opcional disponible para cubrir todo el herraje de montaje expuesto

Se incluye el cabezal de llave Syspend-Lok para fijar el soporte de la base a los tubos.

También se puede usar una llave de correa o una llave inglesa que abra a 80 mm o más.

El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
SFBBSS	19347	90mm	165mm	165mm	Acero inoxidable 304	Pulido

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.