

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Standard



Standard horizontal pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)
RBWS1467D	54 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467F	64 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467M	95 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467U	35 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467X	38 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467E	57 mm	86mm	89 mm	102 mm

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)
RBWS1467G	70 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467C	48 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467A	41 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467K	86 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467H	73 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467J	76 mm	86mm	89 mm	102 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RBWS1467 pouring basins require one RBW167 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE