

SA Transition Coupler



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabado	Contenido íntegramente nacional de EE. UU.	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
EL2016SA	Acero	Claro	Sí	20 mm, 16 mm	#6, #5	20M, 15M


Table 2/3

Número de catálogo	Ancho hexagonal (W)	Altura (H)	Longitud (L)	Profundidad de la barra 1 (BD1)	Profundidad de la barra 2 (BD2)	Espacio de la barra (BG)
EL2016SA	27 mm	57 mm	79mm	28mm	29mm	22mm

Table 3/3

Número de catálogo	Peso por unidad
EL2016SA	0.27 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.