

SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended



Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and they are not restricted in their axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Available in customer specified lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Forma de la placa de montaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL25SASA0800	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA2400	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA3000	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm


Número de catálogo	Forma de la placa de montaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL25SASA4800	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA5700	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA6000	Plaza	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL28SASA2400	Plaza	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL28SASA2800	Plaza	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL28SASA3900	Plaza	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL36SASA1200	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA1800	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA2300	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA2400	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA3000	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA3900	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA4400	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA7500	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA8500	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL36SASA9100	Plaza	36 mm	#11	35 MILLONES	48 mm	64 mm
EL32SASA3000	Plaza	32 mm	#10		45 mm	64 mm

Número de catálogo	Forma de la placa de montaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL43TSASA2400	Ronda	43 mm	#14	45 MILLONES	57 mm	114 mm
EL57TSASA2400	Ronda	57 mm	#18	55 MILLONES	76 mm	127 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL25SASA0800	203mm	34mm	134mm	1.23 kg
EL25SASA2400	610mm	34mm	541mm	4.23 kg
EL25SASA3000	762mm	34mm	693mm	5.41 kg
EL25SASA4800	1219mm	34mm	1150mm	8.81 kg
EL25SASA5700	1448mm	34mm	1379mm	10.53 kg
EL25SASA6000	1524mm	34mm	1455mm	11.1 kg
EL28SASA2400	610mm	38mm	534mm	5.04 kg
EL28SASA2800	711mm	38mm	636mm	5.95 kg
EL28SASA3900	991mm	38mm	915mm	8.51 kg
EL36SASA1200	305mm	43mm	220mm	3.35 kg
EL36SASA1800	457mm	43mm	372mm	5.61 kg
EL36SASA2300	584mm	43mm	499mm	7.37 kg
EL36SASA2400	610mm	43mm	524mm	7.61 kg

Número de catálogo	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL36SASA3000	762mm	43mm	677mm	9.74 kg
EL36SASA3900	991mm	43mm	905mm	12.94 kg
EL36SASA4400	1118mm	43mm	1032mm	14.71 kg
EL36SASA7500	1905mm	43mm	1820mm	25.72 kg
EL36SASA8500	2159mm	43mm	2074mm	29.27 kg
EL36SASA9100	2311mm	43mm	2226mm	31.39 kg
EL32SASA3000	762mm	40mm	529mm	8.61 kg
EL43TSASA2400	610mm	56mm	498mm	11.22 kg
EL57TSASA2400	610mm	71mm	467mm	19.19 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE