

# T-Series Vertical Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are for one-time use

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Manguito           | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RBT121018B         | Longitud estándar  | 38 mm                                   | #12                                     |                            |
| RBT4101B           | Longitud estándar  | 12 mm                                   | #4                                      | 10M                        |
| RBT5101B           | Longitud estándar  | 16 mm                                   | #5                                      | 15M                        |
| RBT6101B           | Longitud estándar  | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        |
| RBT7101B           | Longitud estándar  | 22 mm                                   | #7                                      |                            |
| RBT81011B          | Longitud extendida | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        |
| RBT8101B           | Longitud estándar  | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        |

| Número de catálogo | Manguito           | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RBT91011B          | Longitud extendida | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        |
| RBT9101B           | Longitud estándar  | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        |
| RBT10911B          | Longitud extendida | 32 mm                                   | #10                                     |                            |
| RBT1091B           | Longitud estándar  | 32 mm                                   | #10                                     |                            |
| RBT111011B         | Longitud extendida | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                |
| RBT11101B          | Longitud estándar  | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                |
| RBT14101B          | Longitud estándar  | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                |
| RBT1891B           | Longitud estándar  | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

| Filler Material Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Filler Material Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT4101B                       | RBF40           | RBS354710 RBS354710  | RBS5037                               | RBS5039                          |
| RBT5101B                       | RBF40           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT6101B                       | RBF50           | RBS35473.5 RBS35477  | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT7101B                       | RBF50           | RBS35474 RBS35478    | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT81011B                      | RBF70           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT8101B                       | RBF55           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT91011B                      | RBF90           | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT9101B                       | RBF80           | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT10911B                      | RBF105          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1091B                       | RBF90           | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT111011B                     | RBF125          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT11101B                      | RBF105          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT121018B                     | RBF180          | RBS354715 RBS35477   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT14101B                      | RBF195          | RBS354715 RBS35477   | RBS5037                               | RBS5039                          |
| RBT1891B                       | RBF270          | RBS354720 RBS35479   | RBS5037                               | RBS5039                          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE