

RackPower Single Temperature and Humidity Sensor

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

EA9103

Single Temperature and Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARACTERÍSTICAS

Single Temperature and Humidity Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy $\pm 2\%$

Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing

Humidity Measuring Accuracy $\pm 5\%$

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sensor

Tipo: Temperatura y humedad

Compatible con: RackPower

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.