


Novastar Glazed Acrylic Glass Door

Power Utilities



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mounting front or rear

Opening angle 180°

Lock with key

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-092	6 U	322 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-092	6 U	322 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-093	9 U	456 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-093	9 U	456 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-094	12 U	589 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-094	12 U	589 mm	533 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-095	16 U	767 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-095	16 U	767 mm	533 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-096	20 U	945 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-096	20 U	945 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-099	38 U	1745 mm	533 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-099	38 U	1745 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-100	43 U	1967 mm	533 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
26230-100	43 U	1967 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete
25230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Puerta de gabinete

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo
25230-092	Puerta de cristal
26230-092	Puerta de cristal
25230-093	Puerta de cristal
26230-093	Puerta de cristal
25230-094	Puerta de cristal
26230-094	Puerta de cristal
25230-095	Puerta de cristal
26230-095	Puerta de cristal
25230-096	Puerta de cristal
26230-096	Puerta de cristal
25230-097	Puerta de cristal
26230-097	Puerta de cristal
25230-102	Puerta de cristal
26230-102	Puerta de cristal
25230-098	Puerta de cristal
26230-098	Puerta de cristal

Número de catálogo	Tipo
25230-099	Puerta de cristal
26230-099	Puerta de cristal
25230-100	Puerta de cristal
26230-100	Puerta de cristal
25230-101	Puerta de cristal
26230-101	Puerta de cristal

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE