

19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting



Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal
Tipo de producto: Panel frontal
Material: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
20118-757	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035
20118-758	1U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7021
20118-760	2U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Código de color
20118-759	2U	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado	RAL 7035

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Apantallamiento EMC	Acabado	Altura	Ancho del rack	Tipo
20118-757	1.5mm	No	Polvo recubierto	42.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-758	1.5mm	No	Polvo recubierto	42.6mm	95HP	19" Panel frontal
20118-760	1.5mm	No	Polvo recubierto	81.7mm	95HP	19" Panel frontal
20118-759	1.5mm	No	Polvo recubierto	81.7mm	95HP	19" Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura	Envío rápido
20118-757	483mm	No
20118-758	483mm	No
20118-760	483mm	No
20118-759	483mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE