nVent SCHROFF

We connect and protect

Unidad de ventilador de 19", 1 U, con interruptor frontal

Interruptor de red iluminado montado en el frente en los dispositivos de CA, junto con una salida de red trasera adicional; alivio de tensión mecánico para cables de entrada y salida de red.

CERTIFICACIONES

CE RoHS COMPLIANT EAC

CARACTERÍSTICAS

Se puede adaptar a los subracks

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
10713-108	230V min		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-110	115V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-111		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
10713-112	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-114	115V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-115		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el cable de red por separado.

Voltaje de entrada de amplio rango (86 ... 264 VAC) disponible bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.