

# Unidad de ventilador de 19", 1 U

Unidad de ventilador para la instalación en un espacio 1U dentro del gabinete.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Alivio de tensión mecánico para cables de red

Se puede adaptar a los subracks

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
10713-100	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-107		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-106	115V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
10713-104	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-102	115V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No
10713-103		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	No

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el cable de red por separado.

Voltaje de entrada de amplio rango (86 ... 264 VAC) disponible bajo petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**