

# 19" Panel frontal para los ojos del cable

19" panel frontal son para acomodar los ojos del cable.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

panel frontal de 19" para acomodar los ojos del cable (para montar los ojos, insertar y girar 45°)

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Fondo:</b>             | 1.5mm         |
| <b>Ancho del rack:</b>    | 95HP          |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |
| <b>Material:</b>          | Acero         |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20118-761          | 1U              | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         | RAL 7035        |
| 20118-762          | 1U              | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         | RAL 7021        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Apantallamiento EMC | Acabado          | Altura | Tipo              | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|---------|--------------|
| 20118-761          | No                  | Polvo recubierto | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm   | No           |
| 20118-762          | No                  | Polvo recubierto | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm   | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE