

# 19" Panel frontal

Paneles frontales hechos de aluminio.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Aluminio, de 4 o 3 mm de espesor, con acabado anodizado o pintado

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Ancho del rack:</b>    | 95HP          |
| <b>Material:</b>          | Aluminio      |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje               | Acabado          | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 30219-098          | 1U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-948          | 1U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-299          | 1U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje               | Acabado          | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 40304-074          | 1U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30219-101          | 2U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-301          | 2U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-949          | 2U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 40304-075          | 2U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30219-104          | 3U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-302          | 3U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-950          | 3U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 40304-076          | 3U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30219-107          | 4U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-303          | 4U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-951          | 4U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30219-110          | 5U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Anodizado       | 1                    |
| 30118-304          | 5U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-952          | 5U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 40304-077          | 4U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-953          | 6U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-305          | 6U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje               | Acabado          | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 30219-113          | 6U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 40304-079          | 6U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-954          | 7U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-306          | 7U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30219-137          | 7U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 40304-080          | 7U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-956          | 9U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-308          | 9U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30219-143          | 9U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 40304-082          | 9U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30118-307          | 8U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-309          | 10U             | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-955          | 8U              | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30118-957          | 10U             | 3mm       | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado         | 1                    |
| 30219-138          | 8U              | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 30219-144          | 10U             | 3mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 40304-078          | 5U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |
| 40304-081          | 8U              | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado        | Anodizado       | 1                    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje               | Acabado   | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 40304-083          | 10U             | 4mm       | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado       | 1                    |

| Table 2/3          |                 |                 |                 |                     |            |                   |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo              |
| 30219-098          | Anodizado       | No              |                 | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal |
| 30118-948          | Pintado         |                 | RAL 7021        | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal |
| 30118-299          | Pintado         |                 | RAL 7035        | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal |
| 40304-074          | Anodizado       | Sí              |                 | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal |
| 30219-101          | Anodizado       | No              |                 | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal |
| 30118-301          | Pintado         |                 | RAL 7035        | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal |
| 30118-949          | Pintado         |                 | RAL 7021        | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal |
| 40304-075          | Anodizado       | Sí              |                 | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal |
| 30219-104          | Anodizado       | No              |                 | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-302          | Pintado         |                 | RAL 7035        | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-950          | Pintado         |                 | RAL 7021        | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-076          | Anodizado       | Sí              |                 | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-107          | Anodizado       | No              |                 | No                  | 177mm      | 19" Panel frontal |
| 30118-303          | Pintado         |                 | RAL 7035        | No                  | 177mm      | 19" Panel frontal |
| 30118-951          | Pintado         |                 | RAL 7021        | No                  | 177mm      | 19" Panel frontal |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo              |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| 30219-110          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 221.4mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-304          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 221.4mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-952          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 221.4mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-077          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 177mm      | 19" Panel frontal |
| 30118-953          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 265.9mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-305          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 265.9mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-113          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 265.9mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-079          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 265.9mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-954          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 310.3mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-306          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 310.3mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-137          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 310.3mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-080          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 310.3mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-956          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 399.2mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-308          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 399.2mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-143          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 399.2mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-082          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 399.2mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-307          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 354.8mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-309          | Pintado         |                | RAL 7035        | No                  | 443.7mm    | 19" Panel frontal |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo              |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| 30118-955          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 354.8mm    | 19" Panel frontal |
| 30118-957          | Pintado         |                | RAL 7021        | No                  | 443.7mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-138          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 354.8mm    | 19" Panel frontal |
| 30219-144          | Anodizado       | No             |                 | No                  | 443.7mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-078          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 221.4mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-081          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 354.8mm    | 19" Panel frontal |
| 40304-083          | Anodizado       | Sí             |                 | No                  | 443.7mm    | 19" Panel frontal |

Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30219-098          | 483mm       | No           |
| 30118-948          | 483mm       | No           |
| 30118-299          | 483mm       | No           |
| 40304-074          | 483mm       | No           |
| 30219-101          | 483mm       | No           |
| 30118-301          | 483mm       | No           |
| 30118-949          | 483mm       | No           |
| 40304-075          | 483mm       | No           |
| 30219-104          | 483mm       | No           |
| 30118-302          | 483mm       | No           |


| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30118-950          | 483mm       | No           |
| 40304-076          | 483mm       | No           |
| 30219-107          | 483mm       | No           |
| 30118-303          | 483mm       | No           |
| 30118-951          | 483mm       | No           |
| 30219-110          | 483mm       | No           |
| 30118-304          | 483mm       | No           |
| 30118-952          | 483mm       | No           |
| 40304-077          | 483mm       | No           |
| 30118-953          | 483mm       | No           |
| 30118-305          | 483mm       | No           |
| 30219-113          | 483mm       | No           |
| 40304-079          | 483mm       | No           |
| 30118-954          | 483mm       | No           |
| 30118-306          | 483mm       | No           |
| 30219-137          | 483mm       | No           |
| 40304-080          | 483mm       | No           |
| 30118-956          | 483mm       | No           |

| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30118-308          | 483mm       | No           |
| 30219-143          | 483mm       | No           |
| 40304-082          | 483mm       | No           |
| 30118-307          | 483mm       | No           |
| 30118-309          | 483mm       | No           |
| 30118-955          | 483mm       | No           |
| 30118-957          | 483mm       | No           |
| 30219-138          | 483mm       | No           |
| 30219-144          | 483mm       | No           |
| 40304-078          | 483mm       | No           |
| 40304-081          | 483mm       | No           |
| 40304-083          | 483mm       | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE