


# Backplane con líneas de señal conectadas a través

Backplane con a través de líneas de señal conectadas.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación en cada posición del conector (fila 1 + 32)

Campos de adaptación para conexiones de potencia en backplanes de 2 capas

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/2          |                  |                   |                 |                         |                 |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ancho de ranura | Tipo de conector |
| 23007-188          | Plano trasero    | 28                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 3HP             |                  |
| 23007-010          | Plano trasero    | 10                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 4HP             | C64F             |
| 23007-081          | Plano trasero    | 21                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 4HP             |                  |
| 23007-114          | Plano trasero    | 14                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 3HP             | C64F             |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ancho de ranura | Tipo de conector |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 23007-040          | Plano trasero    | 10                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 4HP             | C96F             |
| 23007-410          | Plano trasero    | 10                | 3U              | 90 Líneas de señal      | 4HP             | C96F             |
| 23007-021          | Plano trasero    | 21                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 4HP             | C64F             |
| 23007-421          | Plano trasero    | 21                | 3U              | 90 Líneas de señal      | 4HP             | C96F             |
| 23007-051          | Plano trasero    | 21                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 4HP             | C96F             |
| 23007-128          | Plano trasero    | 28                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 3HP             | C64F             |
| 23007-158          | Plano trasero    | 28                | 3U              | 60 Líneas de señal      | 3HP             | C96F             |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de conector de alimentación | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 23007-188          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-010          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-081          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-114          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-040          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-410          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-021          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-421          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-051          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |

| Número de catálogo | Tipo de conector de alimentación | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 23007-128          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |
| 23007-158          | Fastons 6,3 x 0,8 mm             | 1                    | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**