


Placa trasera de alimentación CPCI con conector P 47



Power Backplane para aplicaciones CompactPCI. Con el conector de alimentación P47.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,11 R1.0 CompactPCI Power Interface Especificación

De conformidad con: PICMG 2,9 R1.0 Especificación de bus de gestión de sistemas

Operación única, paralela o redundante posible

Dirección geográfica ajustable

Fuente de alimentación sobre contactos de crimpado insertados en el enchufe, sin voltaje de alimentación en el backplane

Cable de alimentación disponible como accesorio

Tomacorrientes DC con powerbugs para caídas de voltaje extremadamente bajas

Can be switched in parallel, PSU status signals FAL# and DEG# # and DEG#can be read out separately

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ancho de ranura	Tipo de conector
--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------

23098-393	Plano trasero	1	3U	Backplane CompactPCI Power con P47	8HP	
23098-394	Plano trasero	2	3U	Backplane CompactPCI Power con P47	8HP	P47
23098-395	Plano trasero	1	6U	Backplane CompactPCI Power con P47	8HP	
23098-396	Plano trasero	1	6U	Backplane CompactPCI Power con P47	8HP	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete	Envío rápido
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12 pines, MicroMatch, 10 pines	39.6mm	1	No
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12 pines, MicroMatch, 10 pines	80.3mm	1	No
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12 pines, MicroMatch, 10 pines	39.6mm	1	No
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12 pines, MicroMatch, 10 pines	39.6mm	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE