

Conductor de calor flexible interescala (FHC), 20 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24830-005



El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de una almohadilla de separación térmica.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para procesadores de instrumentos Intel, AMD, Via, Freescale, NVIDIA y Texas que emplean un socket BGA

Proporciona un rendimiento de enfriamiento de conducción líder en la industria, una mejora del 10% sobre los métodos de enfriamiento de conducción actuales

Solución de enfriamiento de conducción pendiente de patente para electrónica de factor de forma pequeño

Asegurado a PCB con cinta adhesiva térmicamente conductora

El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de una almohadilla de separación térmica

Compatible con los gabinetes Interscale C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Bloque conductor

Familia de productos: Interescala

Tipo: Conductor de calor

Compatible con: Casos

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 22mm

Anchura: 22mm

Acabado: Anodizado; Aluminio-Zinc plateado

Material: Aluminio; Acero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE