

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Slide Rail, Retrofit Blinding



Subrack no blindado Para backplane, el subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el subrack dentro de un gabinete.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), 19" soporte es ajustable en profundidad

Subrack se puede utilizar con carriles deslizantes

Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Carga instalada hasta 11 kg

Inserto roscado, tira de aislamiento preinstalada

## ESPECIFICACIONES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio            |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No                  |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis      |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Para montaje | Profundidad de la placa | Tipo de junta EMC |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|

|           |    |       |   |               |                                     |                     |
|-----------|----|-------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 24553-132 | 3U | 235mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm                     | Acero<br>inoxidable |
| 24553-133 | 3U | 295mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm,<br>280mm           | Acero<br>inoxidable |
| 24553-134 | 3U | 355mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm,<br>280mm,<br>340mm | Acero<br>inoxidable |
| 24553-432 | 6U | 235mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm                     | Acero<br>inoxidable |
| 24553-433 | 6U | 295mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm,<br>280mm           | Acero<br>inoxidable |
| 24553-434 | 6U | 355mm | 1 | Plano trasero | 160mm,<br>220mm,<br>280mm,<br>340mm | Acero<br>inoxidable |

Table 2/2

| Número de catálogo | Mango incluido | Montaje | De conformidad con | Ancho del rack | Carga estática | Envío rápido |
|--------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 24553-132          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |
| 24553-133          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |
| 24553-134          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |
| 24553-432          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |
| 24553-433          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |
| 24553-434          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Producto alternativo para las series más antiguas de EuropacLab y Europac subrack.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE