


Placa de montaje EuropacPRO para uso con placa de cubierta



Placa de montaje para uso con placas de cubierta para la instalación y fijación de componentes pesados. Las placas de montaje de ancho completo (tan anchas como el subrack o la caja del sistema) se fijan a los paneles laterales. Las placas de montaje de ancho parcial se fijan al panel lateral y al riel horizontal mediante una tira de montaje.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación y fijación de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del subrack/sistema y está fijada a los paneles laterales

Un carril guía se puede montar en la primera y última posición de ranura

Además de la placa de montaje, las placas de cubierta EMC también se pueden montar en el subrack

No se pueden utilizar rieles guía tipo 4,4 y "reforzados"

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Placa de montaje
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS	No
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS	No
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS	No
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS	No
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS	No
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS	No
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS	No
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS	No
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm		No
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm		No
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm		No
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE