


Panel frontal, en forma de U, montaje sin tornillo para estilo RatiopacPRO, blindaje de reajuste



Panel frontal sin tornillos, lado frontal: Anodizado, lado trasero: Conductivo; sin blindaje

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel delantero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje

Permite el montaje sin tornillo en rieles horizontales

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Compatible con:	Casos
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal
Familia de productos:	Estilo RatiopacPRO; RatiopacPRO

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Altura	Anchura	Envío rápido
--------------------	-----------------	----------------	----------------------	--------	---------	--------------

34572-199	2U	28HP	1	84mm	141.9mm	No
34572-200	2U	42HP	1	84mm	213.2mm	No
34572-201	2U	63HP	1	84mm	319.7mm	No
34572-202	2U	84HP	1	84mm	426.4mm	No
34572-203	3U	28HP	1	128.4mm	141.9mm	No
34572-204	3U	42HP	1	128.4mm	213.2mm	No
34572-205	3U	63HP	1	128.4mm	319.7mm	No
34572-206	3U	84HP	1	128.4mm	426.4mm	No
34572-207	4U	28HP	1	172.9mm	141.9mm	No
34572-208	4U	42HP	1	172.9mm	213.2mm	No
34572-209	4U	63HP	1	172.9mm	319.7mm	No
34572-210	4U	84HP	1	172.9mm	426.4mm	No
34572-223	6U	28HP	1	261.8mm	141.9mm	No
34572-224	6U	42HP	1	261.8mm	213.2mm	No
34572-225	6U	63HP	1	261.8mm	319.7mm	No
34572-226	6U	84HP	1	261.8mm	426.4mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE