

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6402	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EN6450	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro
EN6808	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EN6810	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	Negro
EN6880	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) Cierre C13/C15, (21) Cierre C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN6910	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Negro
EN6950	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN6980	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) Cierre C13/C15, (18) Cierre C13/C15/C19/C 21	36	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Potencia de entrada máxima
EN6402	No hay disyuntor	Sí	0	11,0 kVA	Alimentación superior	11,0 kVA
EN6450	No hay disyuntor	Sí	0	11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	Alimentación superior	11,5 / 11,0 kVA
EN6808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	22,0 kVA	Alimentación superior	22,0 kVA
EN6810	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	22,0 kVA	Alimentación superior	22,0 kVA
EN6850	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior	17,3 / 22,1 kVA
EN6880	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior	17,3 / 22,1 kVA

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Potencia de entrada máxima
EN6910	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	16	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior	34,6 / 43,5 kVA
EN6950	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior	34,6 / 43,5 kVA
EN6980	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior	34,6 / 43,5 kVA

Table 3/6

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión nominal	Tensión de salida	Tipo de enchufe
EN6402	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN6450	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN6808	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN6810	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN6850	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN6880	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN6910	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN6950	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN6980	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Cable de entrada extraíble	Unidades de rack	Material	Acabado	Tipo de medición
--------------------	------------------------------	----------------------------	------------------	----------	---------	------------------

EN6402	16 A	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6450	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6808	32 A	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6810	32 A	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6850	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6880	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6910	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	Sí	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6950	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet
EN6980	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto	Outlet

Table 5/6

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada
EN6402	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1	3m
EN6450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN6808	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1	3m
EN6810	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1	3m

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada
EN6850	1780mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN6880	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1	1.8m
EN6910	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1	1.8m
EN6950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN6980	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1	1.8m

Table 6/6

Número de catálogo	Envío rápido
EN6402	No
EN6450	No
EN6808	No
EN6810	No
EN6850	No
EN6880	No
EN6910	No
EN6950	No
EN6980	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE