


Adaptador intermedio para montar varios 3 U. Testadapter



Kit de soporte para hacer un adaptador de 6 / 9 U
Testadapter a partir de 3 U Testadapters. Adecuado para
adaptadores de prueba con conectores DIN 41612 Tipo B,
C, E y F..

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para los tipos B, C, D, E, F

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Compatible con	Material	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
20800-224	Adaptadores de prueba	Acero	2	Polvo recubierto	No
20800-168	Adaptadores de prueba	Acero	2	Polvo recubierto	No
20800-278	Adaptadores de prueba	Acero	2	Polvo recubierto	No

Número de catálogo	Compatible con	Material	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
20800-279	Adaptadores de prueba	Acero	2	Polvo recubierto	No
23040-001	Adaptadores de prueba	Acero	2	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El adaptador de prueba para conector DIN tipo D no se puede combinar con otros tipos.

Profundidad del adaptador de prueba (dimensión B) de los adaptadores de prueba VMEbus en la página del producto correspondiente.

Profundidad del adaptador de prueba (dimensión B) de los adaptadores de prueba de tipo B, C, D, E, F en la página de producto correspondiente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE