


Chasis MultipacPRO 19", Aluminio, para el montaje de Eurocards



Este chasis de 19" es una forma de subrack que acepta el montaje horizontal de la placa o el montaje de componentes no estándar como transformadores u otros accesorios de carga pesada típicamente montados en una placa del chasis. Esta versión se prepara para el montaje de placa de PCB horizontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Construcción de aluminio

Panel frontal y trasero desmontable para un fácil mecanizado

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -105

Blindaje EMC: Aprox. 20dB(A) a 2 GHz sin material de blindaje. >40dB(A) a 1 GHz con adición de junta de acero inoxidable entre el panel frontal y el cuerpo de la caja

Cubierta y placa base perforada con agujeros para montaje horizontal de euroboards

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Familia de productos:	MultipacPRO
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)

Tipo: Sólido

Tipo de producto: Subrack/chasis

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Anchura útil	Montaje	De conformidad con	Envío rápido
20860-641	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105	No
20860-642	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105	No
20860-645	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene las manijas delanteras por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE