


Novastar Panel trasero con Cable Ducting



Panel trasero Novastar con conductos de cable de 3 U o 4 U para una mejor gestión del cable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Conductos de cable y soporte de bisagra de puerta

Los conductos de cable se pueden montar en la parte superior o inferior

2 capturas de bloqueo giratorio (Torx T30, con 1/4 vueltas)

Incl. Puesta a tierra

St, 1 mm

Conductos de cable de 3 U para alturas de gabinete 16, 20, 38, 47 U; conductos de cable de 4 U para alturas de gabinete 25, 34, 43 U

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Material
25230-426	12U	555mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-430	16U	733mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-434	20U	911mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-439	25U	1133mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-448	34U	1534mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-452	38U	1711mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-457	43U	1933mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
25230-461	47U	2111mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
26230-426	12U	555mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
26230-430	16U	733mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-434	20U	911mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-439	25U	1133mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-448	34U	1534mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-452	38U	1711mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-457	43U	1933mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
26230-461	47U	2111mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero
25230-443	29U	1345mm	553mm	Gris negro	RAL 7021	Acero
26230-443	29U	1345mm	553mm	Gris claro	RAL 7035	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
25230-426	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-430	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-434	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-439	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-448	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-452	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-457	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-461	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-426	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-430	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-434	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-439	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-448	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-452	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-457	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
26230-461	1	Polvo recubierto	Panel trasero	RoHS	No
25230-443	1	Polvo recubierto	Panel trasero		No
26230-443	1	Polvo recubierto	Panel trasero		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE