


Panel lateral Novastar para Slim-Line



Paneles laterales de acero para marco de aluminio Slim.Line con rápido rápido rápido para un fácil montaje e instalación. Schroff entrega piezas de revestimiento con cable de puesta a tierra instalado y probado

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel lateral con cierre de cuarto de vuelta, incluye puesta a tierra

St, 1 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-176	34U	1567mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-177	38U	1745mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-178	43U	1967mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-179	47U	2145mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
25230-160	29U	1345mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-161	29U	1345mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-162	29U	1345mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-163	29U	1345mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-164	29U	1345mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
26230-160	29U	1345mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-161	29U	1345mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-162	29U	1345mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-163	29U	1345mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-164	29U	1345mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
25230-070	6U	357mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-071	9U	490mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-072	12U	589mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-073	16U	709mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-074	20U	945mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
25230-075	25U	1167mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-076	34U	1567mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-077	38U	1745mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-078	43U	1967mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-079	47U	2145mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-113	12U	531mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-114	12U	531mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-115	16U	709mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-116	16U	709mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-117	20U	887mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-118	20U	887mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-119	25U	1109mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-120	6U	357mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-121	9U	490mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-122	12U	589mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-123	16U	709mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-124	20U	945mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-125	25U	1167mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
25230-126	34U	1567mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-127	38U	1745mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-128	43U	1967mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-129	47U	2145mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-130	25U	1109mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-131	34U	1509mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-132	34U	1509mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-133	38U	1687mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-134	38U	1687mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-135	43U	1909mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-136	43U	1909mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-137	47U	2087mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-138	47U	2087mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-172	12U	589mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-173	16U	709mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-174	20U	945mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-175	25U	1167mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-176	34U	1567mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
25230-177	38U	1745mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-178	43U	1967mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-179	47U	2145mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
26230-070	6U	357mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-071	9U	490mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-072	12U	589mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-073	16U	709mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-074	20U	945mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-075	25U	1167mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-076	34U	1567mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-077	38U	1745mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-078	43U	1967mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-079	47U	2145mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-113	12U	531mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-114	12U	531mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-115	16U	709mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-116	16U	709mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-117	20U	887mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-118	20U	887mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-119	25U	1109mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-120	6U	357mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-121	9U	490mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-122	12U	589mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-123	16U	709mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-124	20U	945mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-125	25U	1167mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-126	34U	1567mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-127	38U	1745mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-128	43U	1967mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-129	47U	2145mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-130	25U	1109mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-131	34U	1509mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-132	34U	1509mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-133	38U	1687mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-134	38U	1687mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-135	43U	1909mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-136	43U	1909mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-137	47U	2087mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-138	47U	2087mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-172	12U	589mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-173	16U	709mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-174	20U	945mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-175	25U	1167mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
26230-176	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-177	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-178	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-179	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-160	Polvo recubierto	Panel lateral		No
25230-161	Polvo recubierto	Panel lateral		No
25230-162	Polvo recubierto	Panel lateral		No
25230-163	Polvo recubierto	Panel lateral		No
25230-164	Polvo recubierto	Panel lateral		No
26230-160	Polvo recubierto	Panel lateral		No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
26230-161	Polvo recubierto	Panel lateral		No
26230-162	Polvo recubierto	Panel lateral		No
26230-163	Polvo recubierto	Panel lateral		No
26230-164	Polvo recubierto	Panel lateral		No
25230-070	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-071	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-072	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-073	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-074	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-075	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-076	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-077	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-078	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-079	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-113	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-114	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-115	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-116	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
25230-117	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-118	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-119	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-120	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-121	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-122	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-123	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-124	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-125	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-126	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-127	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-128	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-129	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-130	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-131	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-132	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-133	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-134	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
25230-135	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-136	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-137	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-138	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-172	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-173	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-174	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-175	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-176	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-177	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-178	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
25230-179	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-070	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-071	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-072	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-073	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-074	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-075	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
26230-076	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-077	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-078	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-079	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-113	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-114	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-115	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-116	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-117	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-118	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-119	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-120	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-121	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-122	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-123	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-124	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-125	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-126	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
26230-127	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-128	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-129	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-130	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-131	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-132	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-133	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-134	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-135	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-136	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-137	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-138	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-172	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-173	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-174	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No
26230-175	Polvo recubierto	Panel lateral	RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Opcionalmente, el sujetador de cuarto de vuelta puede equiparse con un bloqueo de panel lateral.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE