

Kit de Unidad Enchufable con Mango XL, Blindado, Negro, 6 U



El mango XL se utiliza para aplicaciones que requieren altas fuerzas de inserción / extracción, como estándares VPX o VXS. Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500N (por par).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para aplicaciones que requieren altas fuerzas de inserción / extracción como estándares VPX o VXS

Opciones adicionales de fijación de tablero disponibles

El mango requiere un bloque de fijación de fundición a presión adicional (combinación con riel horizontal corto / labio largo)

Panel frontal en forma de U para junta textil

Adecuado para fuerzas de inserción/extracción de hasta 1500 N (por par)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	6U
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/2


Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-770	8HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-771	12HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-769	4HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
20848-770	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	40.3mm	No
20848-771	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	60.6mm	No
20848-769	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	20mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit con panel frontal para micro interruptor bajo petición.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE