


# PropacPRO Estuche portátil, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, este estuche está preparado para el montaje de un asa de transporte de punta, que forma parte de la amplia gama de accesorios.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

Preparado con agujeros para el montaje de la manija de transporte de punta

Blindaje EMC retrofitable

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

Preparado para GND/puesta a tierra

Cumple con DIN EN 62368-1

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes electrónicos individuales |
| <b>Familia de productos:</b> | PropacPRO                                       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|

|           |    |      |       |   |       |       |
|-----------|----|------|-------|---|-------|-------|
| 14577-123 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-125 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-143 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-145 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-163 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-165 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-223 | 4U | 42HP | 326mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14577-243 | 4U | 63HP | 326mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-245 | 4U | 63HP | 386mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-265 | 4U | 84HP | 386mm | 1 | 174mm | 432mm |

| Table 2/3          |                                     |                         |                    |                       |                            |         |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado                    | Altura  |
| 14577-123          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-125          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-143          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-145          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-163          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-165          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14577-223          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm   |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado                    | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 14577-243          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14577-245          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14577-265          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 14577-123          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14577-125          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14577-143          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14577-145          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14577-163          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14577-165          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14577-223          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14577-243          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14577-245          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14577-265          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene la propina para llevar la manija por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE