

# PSU 19" AC/DC MAXPOWER 100 W, solo, ajustable



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un solo voltaje de salida ajustable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 264 VAC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

1 voltaje de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Amplio rango de ajuste de voltaje de salida

Diodo de desacoplamiento integrado para la redundancia

Autobús Actual Activo de la Participación (CSB)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo               | Tensión de entrada de CA | Tensión de entrada de CC | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 13100-134          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                |                          | 102W     | 1                             | 16V       |

| Número de catálogo | Tipo               | Tensión de entrada de CA | Tensión de entrada de CC | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 13100-133          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 100 – 360V               | 100W     | 1                             | 4.5V      |

| Table 2/2          |             |                 |                |          |                      |              |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Corriente 1 | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Envío rápido |
| 13100-134          | 3.4A        | 3U              | 6HP            | 171.93mm | 1                    | No           |
| 13100-133          | 5.9A        | 3U              | 6HP            | 171.93mm | 1                    | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida a la tensión de red 190 V AC, Ta= 0 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>North America</b><br>All locations<br>+1.763.422.2661<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Europe</b><br>Straubenhardt, Germany<br>+49.7082.794.0<br>Betschdorf, France<br>+33.3.88.90.64.90<br>Warsaw, Poland<br>+48.22.209.98.35<br>Assago, Italy<br>+39.02.932.7141<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Asia</b><br>Shanghai, China<br>+86.21.2412.6943<br>Qingdao, China<br>+86.532.8771.6101<br>Singapore<br>+65.6768.5800<br>Shin-Yokohama, Japan<br>+81.45.476.0271<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Middle East &amp; India</b><br>Dubai, United Arab Emirates<br>+971.4.378.1700<br>Bangalore, India<br>+91.80.6715.2001<br>Istanbul, Turkey<br>+90.216.250.7374<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE