

PSU 19" AC/DC para VMEbus



Fuente de alimentación enchufable de 19" para aplicaciones VMEbus.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 264 VAC y 130 ... 350 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

Señalización VMEbus

3 voltajes de salida

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1
13100-205	19" Modo conmutado	Sistemas VMEbus	90 – 264V	150W	3	5V
13100-203	19" Modo conmutado	Sistemas VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V
13100-204	19" Modo conmutado	Sistemas VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Número de catálogo	Corriente 1	Tensión 2	Corriente 2	Tensión 3	Corriente 3	Altura del rack
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Envío rápido
13100-205	8HP	171.93mm	1	No
13100-203	12HP	171.93mm	1	No
13100-204	12HP	171.93mm	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Datos de salida en TU = 0 ... 40 °C.

Potencia de salida V2 + V3 = 60 W.

Corrientes de salida (valores UL entre paréntesis): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = 12 V / I3 = 3 A (2 A).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE