


RatiopacPRO 19" Kit de Soporte, reacondicionamiento



Para la conversión de cajas Ratiopac con tira de cubierta o mango frontal. La adaptación de los soportes se puede hacer sin desmontar el caso.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la conversión de cajas con tira de cubierta o mango frontal

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio
Tipo de producto: Corchete
Código de color: RAL 7016

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Familia de productos	Compatible con
--------------------	-----------------	----------------------	-------	---------	----------------------	----------------

24571-994	2U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, PropacPRO, CompacPRO	Casos, RatiopacPRO
24571-299	5U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO AIRE	Casos, RatiopacPRO AIRE
24571-300	7U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO AIRE	Casos, RatiopacPRO AIRE
24571-296	4U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, PropacPRO, CompacPRO	Casos, RatiopacPRO
24571-992	5U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, PropacPRO, CompacPRO	Casos, RatiopacPRO
24571-297	6U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, PropacPRO, CompacPRO	Casos, RatiopacPRO
24571-298	4U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO AIRE	Casos, RatiopacPRO AIRE
24571-295	3U	2	Gris claro	Polvo recubierto	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, PropacPRO, CompacPRO	Casos, RatiopacPRO

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
24571-994	No
24571-299	No
24571-300	No
24571-296	No

Número de catálogo	Envío rápido
24571-992	No
24571-297	No
24571-298	No
24571-295	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se pueden utilizar rieles deslizantes cuando se instalan en gabinetes o cajas de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE