

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación



Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK

CARACTERÍSTICAS

Asegure los cables de alimentación de doble bloqueo

El enchufe IEC C14/C20 se bloqueará en cualquier PDU RackPower

El conector IEC de bloqueo universal se bloqueará de forma segura en cualquier entrada de alimentación estándar C14/C20

Ambas conexiones requieren una acción deliberada para liberar los botones de bloqueo y desconectar la energía

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Longitud	Color	Altura	Longitud del cable de entrada
EP1314072X100	Cable	RackPower	1800mm	Negro	270mm	1.764m
EP1920R48X75	Cable	RackPower	1200mm	Rojo	270mm	1.176m
EP1314R48X125	Cable	RackPower	1200mm	Rojo	270mm	1.176m
EP1920R24X100	Cable	RackPower	600mm	Rojo	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Cable	RackPower	1200mm	Azul	270mm	1.176m

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Longitud	Color	Altura	Longitud del cable de entrada
EP1314R72X100	Cable	RackPower	1800mm	Rojo	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Cable	RackPower	600mm	Azul	270mm	0.588m
EP1314B72X100	Cable	RackPower	1800mm	Azul	270mm	1.764m
EP1920024X100	Cable	RackPower	600mm	Negro	270mm	0.588m
EP1920B72X50	Cable	RackPower	1800mm	Azul	270mm	1.764m
EP1920048X75	Cable	RackPower	1200mm	Negro	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Cable	RackPower	1800mm	Rojo	270mm	1.764m
EP1920072X50	Cable	RackPower	1800mm	Negro	270mm	1.764m
EP1314048X125	Cable	RackPower	1200mm	Negro	270mm	1.176m
EP1920B48X75	Cable	RackPower	1200mm	Azul	270mm	1.176m
EP1314024X150	Cable	RackPower	600mm	Negro	270mm	588m
EP1920B24X100	Cable	RackPower	600mm	Azul	270mm	0.588m
EP1314R24X150	Cable	RackPower	600mm	Rojo	270mm	0.588m

Table 2/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de enchufe	Cable de entrada extraíble	Envío rápido
--------------------	----------------------	-----------------	----------------------------	--------------

EP1314072X100	100	C13/C14	No	No
EP1920R48X75	75	C19/C20	No	No
EP1314R48X125	125	C13/C14	No	No
EP1920R24X100	100	C19/C20	No	No
EP1314B48X125	125	C13/C14	No	No
EP1314R72X100	100	C13/C14	No	No
EP1314B24X150	150	C13/C14	No	No
EP1314B72X100	100	C13/C14	No	No
EP1920024X100	100	C19/C20	No	No
EP1920B72X50	50	C19/C20	No	No
EP1920048X75	75	C19/C20	No	No
EP1920R72X50	50	C19/C20	No	No
EP1920072X50	50	C19/C20	No	No
EP1314048X125	125	C13/C14	No	No
EP1920B48X75	75	C19/C20	No	No
EP1314024X150	150	C13/C14	No	No
EP1920B24X100	100	C19/C20	No	No
EP1314R24X150	150	C13/C14	No	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE