


Manija estática de plástico en forma trapezoidal, gris



El mango de plástico estático, forma trapezoidal en color gris se puede montar en un panel frontal para la extracción de la PCB.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Con placa de identificación separada, Al 1,5 mm

MANGO, PC, UL 94 V-0

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Paneles frontales
Tipo de producto:	Maneja
Material:	Polifenileno éter

Tipo:

Estático

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Grado de inflamabilidad	Color	Código de color
20808-062	8HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris	
20808-068	42HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-012	61HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris	
20808-003	5HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-060	6HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris	
20808-064	12HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20809-294	3HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Trapezoide, estático	UL® 94V-0	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
--------------------	--------------------	-----------	------------	-------------	--------------


20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	No
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	No
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	No
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			201.8mm	No
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	No
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			308.5mm	No
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	No
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	No
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	No
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			44.3mm	No
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	No
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	No
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	No
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	No
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

No se puede utilizar junto con el clip de fijación (21101-239).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE