

300M Mordaza Universal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas estándar

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

ESPECIFICACIONES

Material:	Hierro fundido
Acabado:	Electro galvanizado
Tipo de taladro:	Roscado

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Espesor del reborde (FT)	A	Par de apriete (TQ)	Carga estática
300M6	386805	M6	18 mm Max	21 mm	14 N·m Min	1200N
300M8	386810	M8	18 mm Max	21 mm	14 N·m Min	1200N

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
300M6	386805	
300M8	386810	ITB, VdS G4005005

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

