

# Cable doble a clip para borde de viga



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona soporte para cables de bajo voltaje

Solo requiere un martillo para la instalación

## ESPECIFICACIONES


**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) | A     |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| 2H41012B           | 170830             | 2 - 3 mm                 | 10.9 - 13 mm           | 25 mm |
| 4H241012B          | 170850             | 3 - 8 mm                 | 10.9 - 13 mm           | 25 mm |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

