

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ofrece mayor soporte para tubos, conductos, bandejas portacables y equipo

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada
Material: Polietileno;Polipropileno;Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Altura (H)	Anchura (W)	Superficie
PSF6C	360463	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm	26452mm ²
PSF10C	360464	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16C	360466	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm	91613mm ²
PSF10D	360465	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16D	360467	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm	91613mm ²


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática	Certificaciones
PSF6C	360463	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	1 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1.5 kg	6670N	ITB
PSF10D	360465	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16D	360467	2 kg	6670N	ITB

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática a una presión de 73,1 kPa. Contacte al Ingeniero de Proyecto para determinar la carga máxima permisible para cada Proyecto de Azotea.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

