

# Mordaza para patín de viga grueso nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblajes prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material       | Acabado             | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| CRLB50EG           | Hierro fundido | Electro galvanizado | 0.5                       | 9.5 - 20 mm              | 53.3 mm    | 61.6mm       |


Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura (W) | A       | Carga estática |
|--------------------|-------------|---------|----------------|
| CRLB50EG           | 33 mm       | 25.4 mm | 4900N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Aprobado por FM® solo en la orientación de montaje inferior.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

