

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Aleación de zinc; Polipropileno
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L7AB	196728	3 mm	7m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática	Certificaciones
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK3L7AB	196728	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática	Certificaciones
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

