

# nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Grosor de la chapa de la cubierta del techo | A | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---|------------------------|
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---|------------------------|

|           |        |        |    |            |        |      |
|-----------|--------|--------|----|------------|--------|------|
| SLK2L5DH  | 196533 | 2 mm   | 5m | 1.5 mm Max | 9.2 mm | 8 mm |
| SLK15L2DH | 196677 | 1.5 mm | 2m | 1.5 mm Max | 9.2 mm | 8 mm |
| SLK15L3DH | 196504 | 1.5 mm | 3m | 1.5 mm Max | 9.2 mm | 8 mm |
| SLK15L5DH | 196505 | 1.5 mm | 5m | 1.5 mm Max | 9.2 mm | 8 mm |
| SLK2L3DH  | 196532 | 2 mm   | 3m | 1.5 mm Max | 9.2 mm | 8 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------|
| SLK2L5DH           | 196533             | 440N           |
| SLK15L2DH          | 196677             | 195N           |
| SLK15L3DH          | 196504             | 195N           |
| SLK15L5DH          | 196505             | 195N           |
| SLK2L3DH           | 196532             | 440N           |

**Espesor (T):** 12.5 mm

**Anchura (W):** 19 mm

**Altura (H):** 55 mm

**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

