


# Ensamble para borde de Viga



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El Adaptador para borde de Viga y el Soporte Universal para Estructura están pre-ensamblados, disminuyendo el trabajo requerido en campo

Se puede instalar en el ala superior o inferior de los perfiles I o en las cerchas

Diseño compacto que facilita el montaje entre cimbras metálicas y estructuras de acero

El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento

Indicador de ángulo integrado que muestra la inclinación del miembro de refuerzo durante la instalación

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

Funciona con tuberías de refuerzo de 1" a 2" reduciendo inventarios

Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas

Se probó según la especificación de FM®

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Espesor del reborde (FT) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------------------|------------|-------------|
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------------------|------------|-------------|

|        |        |       |                    |           |       |       |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|
| CSBS1A | 404505 | Acero | Electrogalvanizado | 6 - 19 mm | 67 mm | 92 mm |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Ángulo (a) | A      | B     | C     | D     |
|--------------------|--------------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| CSBS1A             | 404505             | 45 °       | 105 mm | 33 mm | 65 mm | 23 mm |

| Cargas UL    |                    |                             |                    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| N.º de pieza | Espesor de la viga | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBS1A       | 6 - 8 mm           | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS     | 6672 N             |
|              | 8 - 19 mm          |                             | 7561 N             |

| Cargas FM    |                                                                  |          |          |          |                          |          |          |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |          |          |          |                          |          |          |          |
|              | Perpendicular a la Estructura                                    |          |          |          | Paralela a la Estructura |          |          |          |
|              | 30°- 44°                                                         | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44°                 | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBS1A       | 3780 N                                                           | 7910 N   | 12320 N  | 12630 N  | 3910 N                   | 6360 N   | 8980 N   | 10720 N  |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

