

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC



CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC006EG	712000	Electrogalvanizado	6.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC017EG	712033	Electrogalvanizado	16.5 - 17.8 mm	10	32 mm	1.5 mm
USC017HD	712403	Caliente-inmersión galvanizada	16.5 - 17.8 mm	10	32 mm	1.5 mm
USC016EG	712030	Electrogalvanizado	14.6 - 15.9 mm		32 mm	1.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC010EG	712010	Electrogalvanizado	9.5 mm		32 mm	1.5 mm
USC021EG	712045	Electrogalvanizado	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Electrogalvanizado	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC013EG	712020	Electrogalvanizado	12.7 - 13.7 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Electrogalvanizado	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC025EG	712060	Electrogalvanizado	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Electrogalvanizado	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Electrogalvanizado	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Caliente-inmersión galvanizada	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Electrogalvanizado	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Electrogalvanizado	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Electrogalvanizado	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Electrogalvanizado	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC036HD	712430	Caliente-inmersión galvanizada	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Electrogalvanizado	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Electrogalvanizado	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Electrogalvanizado	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC048HD	712452	Caliente-inmersión galvanizada	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Electrogalvanizado	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC054EG	712125	Electrogalvanizado	54 - 55 mm		32 mm	2.5 mm
USC054HD	712458	Caliente-inmersión galvanizada	54 - 55 mm		32 mm	2.5 mm
USC058EG	712130	Electrogalvanizado	55.8 - 57.2 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Electrogalvanizado	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Electrogalvanizado	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC068EG	712150	Electrogalvanizado	66 - 69 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Electrogalvanizado	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Electrogalvanizado	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC080EG	712170	Electrogalvanizado	77.2 - 82.6 mm		32 mm	2.5 mm
USC086EG	712180	Electrogalvanizado	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC093EG	712190	Electrogalvanizado	90.0 - 95.3 mm		32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Electrogalvanizado	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC107EG	712210	Electrogalvanizado	104.1 - 110 mm		32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Electrogalvanizado	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC121EG	712230	Electrogalvanizado	117.5 - 123.8 mm		32 mm	2.5 mm
USC129EG	712240	Electrogalvanizado	127.0 - 130.2 mm		32 mm	2.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC135EG	712250	Electrogalvanizado	133.4 - 136.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Electrogalvanizado	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC152EG	712270	Electrogalvanizado	149.2 - 154.9 mm		32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Electrogalvanizado	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Electrogalvanizado	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC178EG	712300	Electrogalvanizado	174.6 - 181 mm		32 mm	3 mm
USC191EG	712310	Electrogalvanizado	190.5 mm		32 mm	3 mm
USC200EG	712320	Electrogalvanizado	196.9 - 203.2 mm		32 mm	3 mm
USC208EG	712330	Electrogalvanizado	204.2 - 212.7 mm		32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Electrogalvanizado	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC228EG	712350	Electrogalvanizado	225.0 - 231.1 mm		32 mm	3 mm
USC254EG	712360	Electrogalvanizado	250.0 - 257.2 mm		32 mm	3 mm
USC277EG	712370	Electrogalvanizado	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Caliente-inmersión galvanizada	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC324EG	712390	Electrogalvanizado	323.9 mm	300	32 mm	3 mm
USC324HD	712533	Caliente-inmersión galvanizada	323.9 mm	300	32 mm	3 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
--------------------	--------------------	----------------

USC006EG	712000	2000N
USC017EG	712033	2000N
USC017HD	712403	2000N
USC016EG	712030	2000N
USC010EG	712010	2000N
USC021EG	712045	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC013EG	712020	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC025EG	712060	2000N
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC036HD	712430	2670N
USC042EG	712105	2670N

USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC054EG	712125	3780N
USC054HD	712458	3780N
USC058EG	712130	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC068EG	712150	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC080EG	712170	3780N
USC086EG	712180	3780N
USC093EG	712190	3780N
USC101EG	712200	3780N
USC107EG	712210	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC121EG	712230	3780N

USC129EG	712240	3780N
USC135EG	712250	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC152EG	712270	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC178EG	712300	4000N
USC191EG	712310	4000N
USC200EG	712320	4000N
USC208EG	712330	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC228EG	712350	4000N
USC254EG	712360	4000N
USC277EG	712370	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC324EG	712390	4000N
USC324HD	712533	4000N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

