

# Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Pináculo de reemplazo para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura de instalación (H) | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Altura (H) | Peso por unidad |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| ADCOMP058          | 3 – 20m                   | 1/2 "BSPP            | 21.4mm       | 60mm       | 0.13kg          |
| ADCOMP057          | 20 – 50m                  | 1/2 "BSPP            | 23.4mm       | 60mm       | 0.15kg          |
| ADCOMP056          | 50m min                   | 1/2 "BSPP            | 25.4mm       | 60mm       | 0.18kg          |

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.