We connect and protect

IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN1350

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación
- Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva
- Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales
- Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad
- Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)
- Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU
- Toolless Hot-Swap Controller
- Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase
- Puntos de venta C13, C19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Familia de productos: Enlogic
- Tipo: PDU inteligente
- Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21
Número de tomas de corriente: 40
Color: Negro
Disyuntor: 20 A, 1 polo, Hy-Mag
Tomas conmutadas: No
Cantidad de disyuntores: 2
Clasificación de potencia: 7,4 kVA
Longitud del cable de entrada: 3m
Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior
Tensión de entrada: 200 – 240V
Fase: 1 PH
Capacidad de interrupción: 5kAIC
Tensión nominal: 230V
Potencia de entrada máxima: 7,44 kVA
Interruptor de encendido/apagado incluido: No
Amperaje (amperaje reducido): 32 A
Tensión de salida: 230VAC
Unidades de rack: 0U
Tipo de enchufe: IEC 60309 332P6 (IP44)
Tipo de medición: Aportación
Cable de entrada extraíble: No
Material: Acero
Acabado: Polvo recubierto
Altura: 1490mm
Anchura: 56mm
Fondo: 55mm
Peso: 8.22kg
Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.