


Soldadora completa doble T8 de unión de juntas, eléctrica

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: C

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión	Estilo de soldador
PBCT8X3		50 mm ² Ropelay	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	120 mm ² Ropelay	9.53mm	177.8mm	T8

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión	Estilo de soldador
PBCT82S13		2/0 Concéntrico	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		2/0 Ropelay	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		2/0 Ropelay	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		3/0 Compuesto	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		4/0 Ropelay	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		95 mm² Ropelay	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		250 kcmil Ropelay	19.05mm	330.2mm	T8

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE