

# Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour; Electrogalvanizado

**Material:** Acero; Polietileno; Spring Acero


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Zona                 | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CAT42524SM         | 181620             | 100mm, 150mm | 13181mm <sup>2</sup> | 425                         | 325                        | 210                         |
| CAT42558SM         | 181630             | 100mm, 150mm | 13181mm <sup>2</sup> | 425                         | 325                        | 210                         |
| CAT425912SM        | 181640             | 100mm, 150mm | 13181mm <sup>2</sup> | 425                         | 325                        | 210                         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| CAT42524SM         | 181620             | 3.2 – 6.4mm              | 450N           |
| CAT42558SM         | 181630             | 7.9 – 12.7mm             | 450N           |
| CAT425912SM        | 181640             | 14.3 – 19.1mm            | 450N           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.