

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Material: Acero; Spring Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HP58	181001	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP58	181195	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP58	181002	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HP58	181231	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HP58	181003	100mm	9987mm ²	330	220	140
CAT16HP912	181004	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP912	181196	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP912	181005	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HP912	181232	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HP912	181006	100mm	9987mm ²	330	220	140

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HP58	181001	8 – 14mm	270N
CAT21HP58	181195	8 – 14mm	270N
CAT32HP58	181002	8 – 14mm	270N
CAT48HP58	181231	8 – 14mm	270N


Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT64HP58	181003	8 – 14mm	270N
CAT16HP912	181004	14 – 20mm	270N
CAT21HP912	181196	14 – 20mm	270N
CAT32HP912	181005	14 – 20mm	270N
CAT48HP912	181232	14 – 20mm	270N
CAT64HP912	181006	14 – 20mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.