

Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo



CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Puede usarse al soldar conductores en campo

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre electrolítico

Acabado: Estañado


Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)
B522B	1 1/4"	42 mm
B522C	1 1/2"	48 mm
B522D	2"	60 mm
B522E	2 1/2"	73 mm

Número de catálogo	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)
B522F	3"	89 mm
B522G	3 1/2"	102 mm
B522H	4"	114 mm
B522K	6"	168 mm

Componentes de conexión comunes para ensamblaje en campo		
Tamaño de conductor	Número de pieza de molde ERICO CADWELD	Material de soldadura
1/0 concéntrico	LAC2C002	65
2/0 concéntrico	LAC2G002	65
4/0 concéntrico	LAC2Q002	90

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE