

Perno de cabeza hexagonal, rosca imperial



CARACTERÍSTICAS

Perno de cabeza hexagonal con rosca imperial

ESPECIFICACIONES


Material: Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud del tornillo (L)
A927F177	1/4" UNC	12.7mm
A927F187	5/16" UNC	19mm
A927F193	3/8" UNC	19mm
A927F179	1/4" UNC	19mm
A927F181	1/4" UNC	25.4mm
A927F189	5/16" UNC	25.4mm
A927F195	3/8" UNC	25.4mm

Número de catálogo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud del tornillo (L)
A927F199	1/2" UNC	25.4mm
A927F201	1/2" UNC	38.1mm
A927F203	1/2" UNC	50.8mm
A927F183	1/4" UNC	31.75mm
A927F185	1/4" UNC	38.1mm
A927F236	5/16" UNC	31.75mm
A927F191	5/16" UNC	38.1mm
A927F197	3/8" UNC	38.1mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.